


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR12ADB

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Przyłącze procesowe	G 1/2 gwint zewnętrzny
---------------------	------------------------

Aplikacja

Aplikacja	wysokie ciśnienie
Media	Ciecze; Gazy
Temperatura medium [°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	300

Ciecze

Aplikacja	wysokie ciśnienie
Temperatura medium [°C]	-25...80

Gazy

Temperatura medium [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania	VS 0100
-------------------------------------	---------

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]	3...300
Najlepsza czułość [cm/s]	3...60

Gazy

Zakres ustawień [cm/s]	5...15
------------------------	--------

Dokładność / odchylenie


Maks. gradient temperatury [K/min] medium	15
---	----



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR12ADB

Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	1...10
Ciecze		
Czas reakcji	[s]	1...10
Gazy		
Czas reakcji	[s]	1...10
Warunki pracy		
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Obudowa		Obudowa gwintowana
Materiał		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przylącze procesowe		G 1/2 gwint zewnętrzny
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, Silflex-PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Podłączenie		



BN =	Kolory żył :
WH =	brązowy
YE =	biały
GN =	kolor żółty
	kolor zielony