


Sygnalizator przepływu

SCR12ABAFPKG/PH

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SI5000 + E40096

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1
Przyłącze procesowe	G 1/2 gwint zewnętrzny

Aplikacja

Media	Ciecze
Temperatura medium [°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	20...36 DC
Pobór prądu [mA]	< 45
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	nie
Czas rozruchu [s]	< 20

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1
----------------------	---------------------------

Wyjścia

Łączna liczba wyjść	1
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne	PNP
Liczba wyjść binarnych	1



Sygnalizator przepływu

SCR12ABAFPKG/PH

Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]		2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]		400
Zabezpieczenie przed zwarcie		nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres ustawień [cm/s]		3...300
Najlepsza czułość [cm/s]		3...60
Dokładność / odchylenie		
Maks. gradient temperatury [K/min] medium		15
Czasy reakcji		
Czas reakcji [s]		1...10
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania		potencjometr
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-20...80
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary [mm]		60 x 41 x 83
Materiał		PBT-GF20
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Przylącze procesowe		G 1/2 gwint zewnętrzny
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
Akcesoria		
Dostarczane elementy		uszczelnienie: 2 x AMF 30 śrubokręt
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

ST3600



Sygnalizator przepływu

SCR12ABAFPKG/PH

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
BK =	niebieski
	czarny