


Przepływomierz ultradźwiękowy

SUR34HGBFPKG/W/US-100-IPF



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2	
Zakres pomiarowy	0...50 l/min	0...13,2 gpm
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane G 3/4 uszczelka płaska	

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane	
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych	
Montaż	podłączenie do rurociągu za pomocą adaptera	
Media	woda; roztwory glikolu; chłodziwa; oleje	
Uwaga na temat mediów	oleje o niskiej lepkości: 7...40 mm ² /s (40 °C) oleje o dużej lepkości: 30...68 mm ² /s (40 °C)	
Temperatura medium [°C]	-10...80	
Wytrzymałość na ciśnienie	16 bar	1,6 MPa

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	19...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)	
Pobór prądu [mA]	100	
Min. rezystancja izolacji [MΩ]	100; (500 V DC)	
Klasa ochrony	III	
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak	
Czas rozruchu [s]	10	

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2
----------------------	---------------------------

Wyjścia

Łączna liczba wyjść	2
---------------------	---



Przepływomierz ultradźwiękowy

SUR34HGBFPKG/W/US-100-IPF

Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający	
Wykonanie elektryczne	PNP	
Liczba wyjść binarnych	2	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	250; (na wyjście)	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy	0...50 l/min	0...13,2 gpm
Zakres wyświetlacza	0...60 l/min	0...15,9 gpm
Rozdzielczość	0,1 l/min	0,02 gpm
Punkt przełączania SP	0,1...50 l/min	0,04...13,22 gpm
Punkt resetu rP	0...49,9 l/min	0...13,18 gpm
Maks. przepływ [l/min]	60	
Krok	0,1 l/min	0,02 gpm
Monitoring temperatury		
Zakres pomiarowy [°C]	-10...80	
Rozdzielczość [°C]	0,2	
Punkt przełączania SP [°C]	-9,8...80	
Punkt resetu rP [°C]	-10...79,8	
W krokach co [°C]	0,2	
Dokładność / odchylenie		
Monitorowanie przepływu		
Dokładność (w zakresie pomiarowym)	woda: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glikol (35 %), olej (lepkość 68 mm²/s w temperaturze 40 ° C): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW)	
Powtarzalność	0,1 l/min (0,025 gpm)	
Monitoring temperatury		
Dokładność [K]	0,2	
Czasy reakcji		
Monitorowanie przepływu		
Czas reakcji [s]	0,25; (dAP = 0)	
Programowalny czas opóźnienia dS, dr [s]	0...50	
Tłumienie wartości procesowej dAP [s]	0...1	
Monitoring temperatury		
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s]	T09 = 70 (Q > 5 l/min); (woda)	
Software / programowanie		
Możliwości parametryzacji	Monitorowanie przepływu; Monitoring temperatury	



Przepływomierz ultradźwiękowy

SUR34HGBFPG/W/US-100-IPF

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...60
Temperatura składowania	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
Zatwierdzenie CPA	oznaczenie modelu	001US
	klasa dokładności	3
	maksymalny dopuszczalny błąd	-
	Q (min)	0,5 m³/h
	Q (t)	-
	Q (max)	3 m³/h
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	20 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	246
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe		dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	1535,5
Materiał		obudowa: AlMgSi0,5 anodowane; uszczelnienie: FKM; PA 6.6; folia ochronna: PA
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200
Przylącze procesowe		połączenie gwintowane G 3/4 uszczelka płaska
Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	Jednostka wyświetlana	4 x LED, kolor zielony (l/min, m³/h, gal/min, gal/h)
	Jednostka wyświetlana	2 x LED, kolor żółty (°C / °F)
	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	Wartość mierzona	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
	Programowanie	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
	Programowanie	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Jednostka wyświetlana		l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F
Akcesoria		
Dostarczane elementy		uszczelnienie: 2, Centellen
Akcesoria (opcjonalne)		adapter do rurowciągów: 1 x R1/2, stal kwasoodporna, E40178
		adapter do rurowciągów: 1 x 1/2" NPT, stal kwasoodporna, E40191
		adapter do rurowciągów: 1 x R1/2, mosiądz, E40151
		adapter do rurowciągów: 1 x 1/2" NPT, mosiądz, E40154
Uwagi		
Uwagi		MW = Wielkość mierzona
		MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego
		uszczelnienie: tylko uszczelnienie Centellen
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Przepływomierz ultradźwiękowy


SUR34HGBFPKG/W/US-100-IPF

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: mosiądz, Optalloy-plated; Styki: pozłacane




Podłączenie



Diagramy i grafiki

Spadek ciśnienia



dP Spadek ciśnienia

Q wielkość przepływu objętościowego