




Sygnalizator przepływu

SCN12ADBAKOW/LS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu		
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1	
Przylącze procesowe	1/2" NPT	
Aplikacja		
Aplikacja	wysokie ciśnienie	
Media	Ciecze	
Temperatura medium	[°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	300
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	70...140 AC
Pobór prądu	[mA]	< 40
Czas rozruchu	[s]	< 20
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1	
Wyjścia		
Łączna liczba wyjść	1	
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający	
Wykonanie elektryczne	przełącznik	
Liczba wyjść binarnych	1	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte	
Zabezpieczenie przed zwarciami	nie	



Sygnalizator przepływu

SCN12ADBAKOW/LS

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie
------------------------------------	-----

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres ustawień [cm/s]	3...300
Najlepsza czułość [cm/s]	3...60

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium	300
---	-----

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]	1...10
------------------	--------

Software / programowanie

Regulacja punktu przełączania	potencjometr
-------------------------------	--------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Materiał	PBT-GF20
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przyłącze procesowe	1/2" NPT

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
-------------	---------	----------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C



Podłączenie

