


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR12ZBB

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Przyłącze procesowe	G 1/2 gwint zewnętrzny
---------------------	------------------------

Aplikacja

Aplikacja	wysoka temperatura
-----------	--------------------

Media	Ciecze; Gazy
-------	--------------

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30
---------------------------------	----

Ciecze

Aplikacja	wysoka temperatura
-----------	--------------------

Temperatura medium [°C]	0...120
-------------------------	---------

Gazy

Temperatura medium [°C]	0...100
-------------------------	---------

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania	VS 0100
-------------------------------------	---------

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]	3...300
------------------------	---------

Najlepsza czułość [cm/s]	3...60
--------------------------	--------

Gazy

Zakres ustawień [cm/s]	5...1500
------------------------	----------

Dokładność / odchylenie


Maks. gradient temperatury [K/min] medium	15
---	----



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR12ZBB

Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	1...10
Ciecze		
Czas reakcji	[s]	1...10
Gazy		
Czas reakcji	[s]	1...10
Warunki pracy		
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Obudowa		Obudowa gwintowana
Materiał		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przylącze procesowe		G 1/2 gwint zewnętrzny
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, silikon; Maks. długość przewodu: 100 m; 4 x 0,25 mm²		
Podłączenie		



BN =	Kolory żył :
GN =	brązowy
WH =	kolor zielony
YE =	biały
	kolor żółty