


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR12ZBB/6m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Przyłącze procesowe	G 1/2 gwint zewnętrzny
---------------------	------------------------

Aplikacja

Aplikacja	wysoka temperatura
-----------	--------------------

Media	Ciecze; Gazy
-------	--------------

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30
---------------------------------	----

Ciecze

Aplikacja	wysoka temperatura
-----------	--------------------

Temperatura medium [°C]	0...120
-------------------------	---------

Gazy

Temperatura medium [°C]	0...100
-------------------------	---------

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania	VS 0100
-------------------------------------	---------

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]	3...300
------------------------	---------

Najlepsza czułość [cm/s]	3...60
--------------------------	--------

Gazy

Zakres ustawień [cm/s]	5...1500
------------------------	----------

Dokładność / odchylenie


Maks. gradient temperatury [K/min] medium	15
---	----



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR12ZBB/6m

Czasy reakcji	
Czas reakcji [s]	1...10
Ciecze	
Czas reakcji [s]	1...10
Gazy	
Czas reakcji [s]	1...10
Warunki pracy	
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przylącze procesowe	G 1/2 gwint zewnętrzny
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 6 m, silikon; Maks. długość przewodu: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Podłączenie	



BN = Kolory żył :
 GN = brązowy
 WH = kolor zielony
 YE = biały
 kolor żółty