



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STN12ZBB/NPT-GEWINDE

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

No scale drawing available

Cechy produktu

Przylącze procesowe	1/2" NPT
---------------------	----------

Aplikacja

Aplikacja	wysoka temperatura
Media	Ciecze; Gazy
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30

Ciecze

Aplikacja	wysoka temperatura
Temperatura medium [°C]	0...120

Gazy

Temperatura medium [°C]	0...100
-------------------------	---------

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania	VS 0100
-------------------------------------	---------

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze	
Zakres ustawień [cm/s]	3...300
Najlepsza czułość [cm/s]	3...60

Gazy

Zakres ustawień [cm/s]	100...2000
------------------------	------------

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium	15
---	----

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]	1...10
------------------	--------



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STN12ZBB/NPT-GEWINDE

Ciecze		
Czas reakcji	[s]	1...10
Gazy		
Czas reakcji	[s]	1...10
Warunki pracy		
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Obudowa		Obudowa gwintowana
Materiał		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przyłącze procesowe		1/2" NPT
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, Silflex-PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Podłączenie		



BN =	Kolory żył :
GN =	brązowy
WH =	kolor zielony
YE =	biały
	kolor żółty