




Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0100/ 24VDC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 montaż na szynie DIN

Aplikacja		
Aplikacja	Monitorowanie przepływu	
Dane elektryczne		
Tolerancja napięcia zasilania	[%]	-10...10
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Pobór prądu	[mA]	40; (24 V)
Liczba kanałów		1
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	przełącznik	
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu	przełącznik wzbudzony przy zadanym przepływie	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Ochrona		IP 40
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Dane mechaniczne		
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Wymiary	[mm]	75 x 55 x 110
Materiał	sztuczne tworzywo	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	




Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0100/ 24VDC

Połączenie elektryczne

zaciski: 16 x ...2,5 mm²

Podłączenie



- 1: Relais Monitorowanie przepływu
 Kolory żył :
 BN = brązowy
 YE = kolor żółty
 GN = kolor zielony
 WH = biały