


## Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR34ABA

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



### Cechy produktu

Przyłącze procesowe G 3/4 gwint zewnętrzny

### Aplikacja

Aplikacja wysoka temperatura

Media Ciecze; Gazy

Temperatura medium [°C] -25...80

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 30

### Ciecze

Aplikacja wysoka temperatura

Temperatura medium [°C] -25...80

### Gazy

Temperatura medium [°C] -25...80

### Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania VS 0100

### Zakres pomiaru / nastaw

#### Ciecze

Zakres ustawień [cm/s] 3...300

Najlepsza czułość [cm/s] 3...60

#### Gazy

Zakres ustawień [cm/s] 5...1500

### Dokładność / odchylenie


Maks. gradient temperatury [K/min] medium 15



## Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR34ABA

| Czasy reakcji                                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Czas reakcji [s]                                                                  | 1...10                         |
| Ciecze                                                                            |                                |
| Czas reakcji [s]                                                                  | 1...10                         |
| Gazy                                                                              |                                |
| Czas reakcji [s]                                                                  | 1...10                         |
| Warunki pracy                                                                     |                                |
| Ochrona                                                                           | IP 67                          |
| Dane mechaniczne                                                                  |                                |
| Obudowa                                                                           | Obudowa gwintowana             |
| Materiał                                                                          | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
| Przylącze procesowe                                                               | G 3/4 gwint zewnętrzny         |
| Uwagi                                                                             |                                |
| Sztuk w opakowaniu                                                                | 1 szt.                         |
| Połączenie elektryczne                                                            |                                |
| Przewód: 2 m, Silflex-PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 4 x 0,5 mm <sup>2</sup> |                                |
| Podłączenie                                                                       |                                |



|      |              |
|------|--------------|
|      | Kolory żył : |
| BK = | czarny       |
| BN = | brązowy      |
| BU = | niebieski    |
| WH = | biały        |