


ST4200



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR34ABB

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Przyłącze procesowe G 3/4 gwint zewnętrzny

Aplikacja

Aplikacja wysoka temperatura

Media Ciecze; Gazy

Temperatura medium [°C] -25...80

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 30

Ciecze

Aplikacja wysoka temperatura

Temperatura medium [°C] -25...80

Gazy

Temperatura medium [°C] -25...80

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania VS 0100

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s] 3...300

Najlepsza czułość [cm/s] 3...60

Gazy

Zakres ustawień [cm/s] 5...1500

Dokładność / odchylenie


Maks. gradient temperatury [K/min] medium 15



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR34ABB

Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	1...10
Ciecze		
Czas reakcji	[s]	1...10
Gazy		
Czas reakcji	[s]	1...10
Warunki pracy		
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Obudowa		Obudowa gwintowana
Materiał		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przylącze procesowe		G 3/4 gwint zewnętrzny
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, Silflex-PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 4 x 0,5 mm ²		
Podłączenie		



BK = Kolory żył :
 BN = czarny
 BU = brązowy
 WH = niebieski
 biały