


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR34ABB/US-100-H

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Przyłącze procesowe	G 3/4 gwint zewnętrzny
---------------------	------------------------

Aplikacja

Aplikacja	wysoka temperatura
Media	Ciecze; Gazy
Temperatura medium [°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30

Ciecze

Aplikacja	wysoka temperatura
Temperatura medium [°C]	-25...80

Gazy

Temperatura medium [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania	VS 0100
-------------------------------------	---------

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]	3...300
Najlepsza czułość [cm/s]	3...60

Gazy

Zakres ustawień [cm/s]	5...1500
------------------------	----------

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium	15
---	----

**Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej**

STR34ABB/US-100-H

Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	1...10
Ciecze		
Czas reakcji	[s]	1...10
Gazy		
Czas reakcji	[s]	1...10
Warunki pracy		
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Obudowa		Obudowa gwintowana
Materiał		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przylącze procesowe		G 3/4 gwint zewnętrzny
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 m

**Podłączenie**