

ST6600

Sygnalizator przepływu


SCE18ADBFPKG/PH



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SI5000 + E40104

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1
Przyłącze procesowe	Trójnik QL 18 / ST DIN 2353

Aplikacja

Aplikacja	wysokie ciśnienie
Media	Ciecze
Temperatura medium [°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	300

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	20...36 DC
Pobór prądu [mA]	< 45
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu [s]	< 20

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1
----------------------	---------------------------

Wyjścia

Łączna liczba wyjść	1
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne	PNP

ST6600



Sygnalizator przepływu

SCE18ADBFPKG/PH

Liczba wyjść binarnych	1
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	400
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Zakres pomiaru / nastaw	
Zakres ustawień [cm/s]	3...300
Najlepsza czułość [cm/s]	3...60
Dokładność / odchylenie	
Maks. gradient temperatury [K/min] medium	300
Czasy reakcji	
Czas reakcji [s]	1...10
Software / programowanie	
Regulacja punktu przełączania	potencjometr
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Wymiary [mm]	60 x 41 x 101
Materiał	PBT-GF20
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przylącze procesowe	Trójnik QL 18 / ST DIN 2353
Wyświetlacze / elementy robocze	
Wyświetlacz	Funkcja11 x LED
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

ST6600



Sygnalizator przepływu

SCE18ADBFPKG/PH

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
BK =	niebieski
	czarny