


TA4105

Czujnik temperatury

TA-025CLEM14-A-ZVG/DE



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1	
Zakres pomiarowy	-50...150 °C	-58...302 °F
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny	
Długość instalacyjna EL [mm]	25	

Aplikacja

Element pomiarowy	1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)	
Media	ciecze i gazy	
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	400	

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)	
Pobór prądu [mA]	< 30	
Klasa ochrony	III	
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak	

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1	
----------------------	-----------------------------	--

Wyjścia

Łączna liczba wyjść	1	
Sygnał wyjściowy	sygnał analogowy	
Liczba wyjść analogowych	1	
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20	
Maks. obciążenie [Ω]	(U _b - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω	
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	

TA4105



Czujnik temperatury

TA-025CLEM14-A-ZVG/DE

Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy	-50...150 °C	-58...302 °F
Rozdzielczość		
Rozdzielczość wyjścia analogowego	[K]	0,04
Dokładność / odchylenie		
Dokładność wyjścia analogowego	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Współczynnik temperaturowy	0,1; (W przypadku odchyłki od warunków odniesienia 25 ± 5 °C)	
	[% na zakres 10 K]	
Czasy reakcji		
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09	[s]	1 / 3; (zgodnie z DIN EN 60751)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...100
Temperatura składowania	[°C]	-40...100
Ochrona	IP 68; IP 69K	
Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	1092
Dopuszczenie UL	Dopuszczenie UL numer	K006
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	92
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PPS; FKM	
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM	
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny	
Średnica sondy	[mm]	6
Długość instalacyjna EL	[mm]	25
Uwagi		
Uwagi	Dokładność w odniesieniu do przepływającej wody.	
	w odniesieniu do UL: do użytku w obwodzie niskiego napięcia z zabezpieczeniem nadprądowym	
	zgodnie z UL873. 28.1 lub I _{max} = 100 / U _b (U _b = napięcie obwodu)	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

TA4105




Czujnik temperatury


TA-025CLEM14-A-ZVG/DE

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x konektor DEUTSCH (DT04-3P)



Podłączenie



OUT: wyjście analogowe