TK6330


Termostat z intuicyjną nastawą punktu przełączania

TK6035CLFN14-QKPKG / US

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: TK6310

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu			
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść binarnych: 2	
Zakres pomiarowy		-25...140 °C	-13...284 °F
Przyłącze procesowe		połączenie gwintowane 1/4" NPT	
Długość instalacyjna EL	[mm]	39	
Aplikacja			
Konstrukcja		styki pozłacane	
Element pomiarowy		1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa B)	
Media		ciecze i gazy	
Temperatura medium	[°C]	-25...125; (145 max. 1 h)	
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	300	
Minimalna głębokość zanurzenia	[mm]	15	
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	[V]	9,6...32 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)	
Pobór prądu	[mA]	< 30	
Klasa ochrony		III	
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak	

TK6330

Termostat z intuicyjną nastawą punktu przełączania

TK6035CLFN14-QKPKG / US

Czas rozruchu	[s]	0,5	
Wejścia / wyjścia			
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść binarnych: 2	
Wyjścia			
Łączna liczba wyjść		2	
Sygnał wyjściowy		sygnał przełączający	
Wykonanie elektryczne		PNP	
Liczba wyjść binarnych		2	
Funkcja wyjścia		komplementarny	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	500	
Zabezpieczenie przed zwarciem		tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem		impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak	
Zakres pomiaru / nastaw			
Długość sondy L	[mm]	35	
Zakres pomiarowy		-25...140 °C	-13...284 °F
Punkt przełączania SP		-16...140 °C	3...284 °F
Punkt resetu rP		-20...136 °C	-4...277 °F
Dokładność / odchylenie			
Dryft temperaturowy na 10K	[K]	0,1	
Powtarzalność	[K]	± 0,1	
Ustawiana dokładność	[K]	± 3	
Czasy reakcji			
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09	[s]	1 / 3; (zgodnie z DIN EN 60751)	
Software / programowanie			
Regulacja punktu przełączania		pierścień regulacyjny	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70	
Temperatura składowania	[°C]	-40...100	
Ochrona		IP 67	
Testy / dopuszczenia			
EMC		DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m
		DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
Odporność na wstrząsy		DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odporność na wibracje		DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	485	

TK6330

Termostat z intuicyjną nastawą punktu przełączania

TK6035CLFN14-QKPKG / US

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	102,5
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Przyłącze procesowe		połączenie gwintowane 1/4" NPT
Długość instalacyjna EL	[mm]	39

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Stan wyjścia	LED, kolor żółty
Ze skalą		tak

Uwagi	
Uwagi	Dokładność w odniesieniu do przepływającej wody.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane



Podłączenie

