

TS335A




Czujnik temperatury z przyłączem procesowym

TS-300KEKD05...../US/3D

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: TS325A

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Zakres pomiarowy	-20...80 °C	-4...176 °F
------------------	-------------	-------------

Aplikacja

Konstrukcja	kabel ekranowany
Element pomiarowy	1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa B; prąd roboczy maks. 10 mA)
Media	ciecze i gazy
Minimalna głębokość zanurzenia [mm]	15

Dane elektryczne

Klasa ochrony	III
---------------	-----

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy	-20...80 °C	-4...176 °F
Wskazówki dotyczące zakresu pomiaru	Zakres pomiarowy dla aplikacji niezagrażonych wybuchem: -20...180 °C / -4...356 °F	

Dokładność / odchylenie

Dokładność [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
----------------	-----------------------------

Czasy reakcji

Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s]	6 / 18; (zgodnie z DIN EN 60751)
------------------------------------	----------------------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

Oznaczenie ATEX	II 3D IP 67 T 100 °C X
-----------------	------------------------

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	Ø 5 / L = 35
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Średnica sondy [mm]	5

Uwagi

Uwagi	Dokładność w odniesieniu do przepływającej wody.
-------	--

TS335A



Czujnik temperatury z przylączem procesowym

TS-300KEKD05...../US/3D


Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 3 m, silikon, ekranowany

Podłączenie



1 = ekran nie podłączone do obudowy
Kolory żył :
WH = biały
BK = czarny
RD = kolor czerwony