


TS522A



Czujnik temperatury do przykręcenia

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G



Cechy produktu

Zakres pomiarowy	-20...115 °C	-4...239 °F
Przyłącze procesowe	czujnik do przykręcenia na śrubę 10 x 10 x 42 mm	

Aplikacja

Element pomiarowy	1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)
Montaż	Czujnik kontaktowy do ciał stałych

Dane elektryczne

Klasa ochrony	III
---------------	-----

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy	-20...115 °C	-4...239 °F
Wskazówki dotyczące zakresu pomiaru	Zakres pomiarowy dla aplikacji niezagrażonych wybuchem: -20...150 °C / -4...302 °F	

Dokładność / odchylenie

Dokładność	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
------------	-----	-------------------------

Czasy reakcji

Odpowiedź dynamiczna T05 / T09	[s]	13 / 39
--------------------------------	-----	---------

Warunki pracy

Ochrona	IP 67
---------	-------

Testy / dopuszczenia

Oznaczenie ATEX	II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X	
	II 3G Ex na IIC T4 Gc X	
MTTF	[lata]	19025,9

Dane mechaniczne

Waga	[g]	232
Obudowa	czujnik do przykręcenia na śrubę	
Wymiary	[mm]	10 x 10 x 42
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)	
Przyłącze procesowe	czujnik do przykręcenia na śrubę 10 x 10 x 42 mm	

TS522A



Czujnik temperatury do przykręcenia

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

Uwagi


Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, silikon

Podłączenie



RD =

Kolory żył :
kolor czerwony

WH =

biały