


TS5289



Czujnik temperatury z przyłączem procesowym

TS-500KLD6-...../US/



Cechy produktu		
Zakres pomiarowy	-40...90 °C	-40...194 °F
Przyłącze procesowe	Ø 6 mm	
Aplikacja		
Konstrukcja	styki pozłacane	
Element pomiarowy	1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)	
Media	ciecze i gazy	
Minimalna głębokość zanurzenia	[mm]	15
Dane elektryczne		
Klasa ochrony	III	
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy	-40...90 °C	-40...194 °F
Dokładność / odchylenie		
Dokładność	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Czasy reakcji		
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09	[s]	3 / 10; (zgodnie z DIN EN 60751)
Warunki pracy		
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	11415,5
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	180,2
Obudowa	Sondy pomiarowe	
Wymiary	[mm]	Ø 6 / L = 45
Materiał	stal kwasoodporna	
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)	
Przyłącze procesowe	Ø 6 mm	
Średnica sondy	[mm]	6
Uwagi		
Uwagi	Dokładność w odniesieniu do przepływającej wody.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Czujnik temperatury z przyłączem procesowym

TS-500KLKD6-...../US/

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane



Podłączenie

