




Czujnik temperatury z przyłączem procesowym

TS-250KCKD6-...../US/

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: TS9289

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Zakres pomiarowy	-40...150 °C	-40...302 °F
------------------	--------------	--------------

Aplikacja

Element pomiarowy	1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)	
Media	ciecze i gazy	
Minimalna głębokość zanurzenia [mm]	15	

Dane elektryczne

Klasa ochrony	III
---------------	-----

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy	-40...150 °C	-40...302 °F
------------------	--------------	--------------

Dokładność / odchylenie

Dokładność [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
----------------	-----------------------------------

Czasy reakcji

Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s]	3 / 10; (zgodnie z DIN EN 60751)
------------------------------------	----------------------------------

Warunki pracy

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Waga [g]	125
Wymiary [mm]	Ø 6
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti); FKM
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Średnica sondy [mm]	6

Uwagi

Uwagi	Dokładność w odniesieniu do przepływającej wody.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

TS9281



Czujnik temperatury z przyłączem procesowym

TS-250KCKD6.-...../US/

Połączenie elektryczne

Przewód: 2,5 m, FKM

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

