




Sonda do pomiaru temperatury

TT-100KCED10- /US/ /V

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: TT1291

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 obszar złącza

L = Długość sondy odpowiednio do długości instalacyjnej EL



Cechy produktu

Zakres pomiarowy	-40...150 °C	-40...302 °F
Długość instalacyjna EL [mm]	160	

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane	
Element pomiarowy	1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)	
Aplikacja	strefy sterylne	
Media	ciecze i gazy	
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	160	
Minimalna głębokość zanurzenia [mm]	15	

Dane elektryczne

Klasa ochrony	III	
---------------	-----	--

Zakres pomiaru / nastaw

Długość sondy L [mm]	160	
Zakres pomiarowy	-40...150 °C	-40...302 °F

Dokładność / odchylenie

Dokładność [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
----------------	-----------------------------------	--

Czasy reakcji

Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s]	1 / 3; (zgodnie z DIN EN 60751)	
------------------------------------	---------------------------------	--

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80	
Uwaga dot. temperatury otoczenia	obszar złącza	
Temperatura składowania [°C]	-40...100	
Ochrona	IP 68; IP 69K	

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
-----------------------	-------------------	--------------



Sonda do pomiaru temperatury

TT-100KCED10- /US/ /V

Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
-----------------------	------------------	---------------------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	52,8
Wymiary	[mm]	Ø 10
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium		Ra: < 0,6
Średnica sondy	[mm]	10
Długość instalacyjna EL	[mm]	160

Uwagi

Uwagi	Dokładność w odniesieniu do przepływającej wody. Dopuszczenie 3A jest aktualne tylko wtedy, gdy w instalacji użyto odpowiednich adapterów z dopuszczeniem 3A.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: połączone



Podłączenie

