


TS2659



Czujnik temperatury wkręcany

TS-PT100-SCREW-IN M6



Cechy produktu

Zakres pomiarowy	-30...180 °C	-22...356 °F
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane M6 gwint zewnętrzny	

Aplikacja

Element pomiarowy	1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)
Montaż	Czujnik kontaktowy do ciał stałych

Dane elektryczne

Klasa ochrony	III
---------------	-----

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy	-30...180 °C	-22...356 °F
------------------	--------------	--------------

Dokładność / odchylenie

Dokładność	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
------------	-----	-----------------------------

Czasy reakcji

Odpowiedź dynamiczna T05 / T09	[s]	3 / 8; (zgodnie z DIN EN 60751)
--------------------------------	-----	---------------------------------

Warunki pracy

Ochrona	IP 67
---------	-------

Testy / dopuszczenia

MTTF	[lata]	10377,8
------	--------	---------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	110,7
Obudowa		czujnik wkręcany
Wymiary	[mm]	M6
Opis gwintu		M6
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Przylącze procesowe		połączenie gwintowane M6 gwint zewnętrzny

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

TS2659



Czujnik temperatury wkręcany

TS-PT100-SCREW-IN M6

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, silikon

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

