

TS2051




Czujnik temperatury z przyłączem procesowym

TS-200KCKD10-...../US/

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: TS2069

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Zakres pomiarowy	-40...150 °C	-40...302 °F
Długość instalacyjna EL [mm]	42	

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
Element pomiarowy	1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa B)
Media	ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	160
Uwaga dot. przeciążalności	do montażu w przelotce montażowej ifm
Minimalna głębokość zanurzenia [mm]	15

Dane elektryczne

Klasa ochrony	III
---------------	-----

Zakres pomiaru / nastaw

Długość sondy L	[mm]	42
Zakres pomiarowy	-40...150 °C	-40...302 °F

Dokładność / odchylenie

Dokładność [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
----------------	-----------------------------

Czasy reakcji

Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s]	6 / 25; (zgodnie z DIN EN 60751)
------------------------------------	----------------------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Uwaga dot. temperatury otoczenia	obszar złącza
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]	113,2
Wymiary [mm]	Ø 10
Materiał	stal kwasoodporna; FKM



Czujnik temperatury z przyłączem procesowym

TS-200KCKD10-...../US/

Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Średnica sondy	[mm]	10
Długość instalacyjna EL	[mm]	42

Uwagi

Uwagi	Dokładność w odniesieniu do przepływającej wody.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, FKM

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane



Podłączenie

