




Czujnik temperatury z przyłączem procesowym

TS-200KCKD6-...../US/ IV

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: TS2269

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Zakres pomiarowy	-40...150 °C	-40...302 °F
Długość instalacyjna EL [mm]	45	

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane	
Element pomiarowy	1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa B)	
Media	ciecze i gazy	
Minimalna głębokość zanurzenia [mm]	15	

Dane elektryczne

Klasa ochrony	III
---------------	-----

Zakres pomiaru / nastaw

Długość sondy L	[mm]	45
Zakres pomiarowy	-40...150 °C	-40...302 °F

Dokładność / odchylenie

Dokładność [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
----------------	-----------------------------

Czasy reakcji

Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s]	3 / 10; (zgodnie z DIN EN 60751)
------------------------------------	----------------------------------

Warunki pracy

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Waga [g]	103,6
Obudowa	Sondy pomiarowe
Wymiary [mm]	Ø 6 / L = 45
Materiał	stal kwasoodporna; FKM
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Średnica sondy [mm]	6
Długość instalacyjna EL [mm]	45

Uwagi

Uwagi	Dokładność w odniesieniu do przepływającej wody.
-------	--

TS2251



Czujnik temperatury z przyłączem procesowym

TS-200KCKD6.-...../US/ IV

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, FKM

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane



Podłączenie

