


Czujnik temperatury wkręcany

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M



Cechy produktu

Zakres pomiarowy	-30...180 °C	-22...356 °F
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane M5 gwint zewnętrzny	

Aplikacja

Element pomiarowy	1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)
Montaż	Czujnik kontaktowy do ciał stałych

Dane elektryczne

Klasa ochrony	III
---------------	-----

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy	-30...180 °C	-22...356 °F
------------------	--------------	--------------

Dokładność / odchylenie

Dokładność	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
------------	-----	-------------------------

Czasy reakcji

Odpowiedź dynamiczna T05 / T09	[s]	3 / 8; (zgodnie z DIN EN 60751)
--------------------------------	-----	---------------------------------

Warunki pracy

Ochrona	IP 67
---------	-------

Testy / dopuszczenia

MTTF	[lata]	12683,9
------	--------	---------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	159,6
Obudowa	czujnik wkręcany	
Wymiary	[mm]	M5
Opis gwintu	M5	
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)	
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane M5 gwint zewnętrzny	

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

TS4759




Czujnik temperatury wkręcany

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M

Połączenie elektryczne

Przewód: 4 m, silikon

Podłączenie



RD =
WH =

Kolory żył :
kolor czerwony
biały