


TS9256



Czujnik temperatury z przyłączem procesowym

TS-015KIKD06...../US



Cechy produktu		
Zakres pomiarowy	-50...250 °C	-58...482 °F
Przyłącze procesowe	Ø 6 mm	
Długość instalacyjna EL	[mm]	50
Aplikacja		
Element pomiarowy	1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)	
Media	ciecze i gazy	
Minimalna głębokość zanurzenia	[mm]	15
Dane elektryczne		
Klasa ochrony	III	
Zakres pomiaru / nastaw		
Długość sondy L	[mm]	50
Zakres pomiarowy	-50...250 °C	-58...482 °F
Wskazówki dotyczące zakresu pomiaru	nieruchomy: 280 °C / 536 °F (10000 h)	
Dokładność / odchylenie		
Dokładność	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Czasy reakcji		
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09	[s]	11 / 37; (zgodnie z DIN EN 60751)
Warunki pracy		
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	11415,5
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	26,4
Wymiary	[mm]	Ø 6
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti); PFA/PTFE	
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)	
Przyłącze procesowe	Ø 6 mm	
Średnica sondy	[mm]	6
Długość instalacyjna EL	[mm]	50



Czujnik temperatury z przyłączem procesowym

TS-015KIKD06...../US

Uwagi

Uwagi	Dokładność w odniesieniu do przepływającej wody.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,15 m, PTFE

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

