


Czujnik temperatury na podczerwień

TW-023CMDM30-QFPKG/US



- 1 diody LED Stan wyjścia
2 7-segmentowy wyświetlacz LED 2-cyfrowy
3 przyciski do programowania



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2	
Zakres pomiarowy	50...500 °C	122...932 °F

Aplikacja

Aplikacja	asfalt; powlekany metal; ciecze; szkło; guma; drewno; ceramika; tworzywa sztuczne; lakiery; produkty żywieniowe; papier; tkanina
-----------	--

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...34 DC
Pobór prądu [mA]	30; (24 V)
Klasa ochrony	III

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2
----------------------	---------------------------

Wejścia

Wejście testowe	funkcja test aktywna przy $U(\text{test}) > 9 \text{ V}$
-----------------	--

Wyjścia

Łączna liczba wyjść	2
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne	PNP
Liczba wyjść binarnych	2
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	150
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Zakres długości fali [μm]	8...14
---------------------------	--------



Czujnik temperatury na podczerwień

TW-023CMDM30-QFPKG/US


Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy	50...500 °C	122...932 °F
Ustawienia fabryczne	SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 %	
Punkt przełączania SP	50...495,5 °C	122...923,9 °F
Punkt resetu rP	50...495,5 °C	122...923,9 °F
W krokach co	4,5 °C	8,1 °F
Rozdzielczość		
Rozdzielczość wyjścia przełącznika	[K]	4,5
Rozdzielczość wyświetlacza	[K]	4,5
Dokładność / odchylenie		
Dokładność	[K]	< ± 1 %; (< ± 1 % z MEW (emisyjność = 1 i T = 23°C))
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[ms]	100
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania	przyciski do programowania	
Możliwości parametryzacji	Histereza; normalnie otwarte / zamknięte; opóźnienie załączania/resetowania wyjścia przełączającego	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...65
Temperatura składowania	[°C]	-20...80
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	95; (bez kondensacji)
Ochrona		IP 65
Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	DIN EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV cęgi probiercze
	DIN EN 61000-4-5 Surge	0,5 / 1 kV
	DIN EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
	EN 55011 emisja	klasa B
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Odporność na vibracje	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	150
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	350
Obudowa	Obudowa gwintowana	
Wymiary	[mm]	M30 x 1,5 / L = 155
Opis gwintu	M30 x 1,5	
Materiał	kołnierz gwintowany: stal nierdzewna (1.4305 / 303); Poliester	
Materiał soczewki	Transparentny dla podczerwieni, antyrefleksyjny materiał krystaliczny	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	Wyświetlanie funkcji	7-segmentowy wyświetlacz LED, 2-cyfrowy
	Wartość mierzona	7-segmentowy wyświetlacz LED, 2-cyfrowy



Czujnik temperatury na podczerwień

TW-023CMDM30-QFPKG/US


Elementy wykonawcze	3	Przycisk
Akcesoria		
Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2	
Uwagi		
Uwagi	MW = Wielkość mierzona	
	MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Podłączenie		



Kolory żył :
BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski
GY = szary
WH = biały

Konektor: 1 x M12

diagramy i wykresy



- 1 średnica plamki pomiarowej
- 2 odległość pomiaru