


TW7011



Czujnik temperatury na podczerwień

TW-008CODM30-QFPKG/US



- 1 diody LED Stan wyjścia
- 2 7-segmentowy wyświetlacz LED 2-cyfrowy
- 3 przyciski do programowania



Cechy produktu		
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2	
Zakres pomiarowy	350...1350 °C	662...2462 °F
Aplikacja		
Aplikacja	proces hartowania; grafit; ceramika; metale; kucie; spiekanie; obróbka cieplna; walcowanie	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...34 DC
Pobór prądu	[mA]	30; (24 V)
Klasa ochrony		III
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2	
Wejścia		
Wejście testowe	funkcja test aktywna przy U(test) > 9 V	
Wyjścia		
Łączna liczba wyjść	2	
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający	
Wykonanie elektryczne	PNP	
Liczba wyjść binarnych	2	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	150
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Strefa działania		
Zakres długości fali	[μm]	1...1,7



Czujnik temperatury na podczerwień

TW-008CODM30-QFPKG/US


Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy	350...1350 °C	662...2462 °F
Ustawienia fabryczne	SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 %	
Punkt przełączania SP	350...1340 °C	662...2444 °F
Punkt resetu rP	350...1340 °C	662...2444 °F
W krokach co	10 °C	18 °F
Rozdzielczość		
Rozdzielczość wyjścia przełącznika	[K]	10
Rozdzielczość wyświetlacza	[K]	10
Dokładność / odchylenie		
Dokładność	[K]	< ± 1 %; (< ± 1 % z MEW (emisyjność = 1 i T = 23°C))
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[ms]	2
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania	przyciski do programowania	
Możliwości parametryzacji	Histereza; normalnie otwarte / zamknięte; opóźnienie załączania/resetowania wyjścia przełączającego	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...65
Temperatura składowania	[°C]	-20...80
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	95; (bez kondensacji)
Ochrona	IP 65	
Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	DIN EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV cęgi probiercze
	DIN EN 61000-4-5 Surge	0,5 / 1 kV
	DIN EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
	EN 55011 emisja	klasa B
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Odporność na vibracje	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	117
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	374
Obudowa	Obudowa gwintowana	
Wymiary	[mm]	M30 x 1,5 / L = 163
Opis gwintu	M30 x 1,5	
Połączenie światłowodowe	¼"-36UNS-2A	
Materiał	kołnierz gwintowany: stal nierdzewna (1.4305 / 303); Poliester	
Materiał soczewki	Szkło optyczne powlekane	



Czujnik temperatury na podczerwień

TW-008CODM30-QFPKG/US

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	Wyświetlanie funkcji	7-segmentowy wyświetlacz LED, 2-cyfrowy
	Wartość mierzona	7-segmentowy wyświetlacz LED, 2-cyfrowy
Elementy wykonawcze	3	Przycisk
Akcesoria		
Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2	
Akcesoria (opcjonalne)	światłowodowy:, E35061 / E35062	
	Głowica pomiarowa:, E35060	
Uwagi		
Uwagi	MW = Wielkość mierzona	
	MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Podłączenie		



Kolory żył :
BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski
GY = szary
WH = biały

Konektor: 1 x M12