


Akcelerometr

VIBRATION SENSOR



Cechy produktu

Zakres pomiarowy wibracji [g]	-150...150
Zakres częstotliwości [Hz]	1...10000
Zasada pomiaru	pojemnościowy

Aplikacja

Konstrukcja	kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Wykonanie	do podłączenia zewnętrznych układów diagnostycznych VSE
Aplikacja	wykrywanie wibracji

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	7,2...10,8 DC
Pobór prądu [mA]	< 15
Min. rezystancja izolacji [MΩ]	100; (500 V DC)
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Typ czujnika	Mikroelektromechaniczny System (MEMS)

Wyjścia

Analogowe wyjście prądowe [mA]	0...10
Maks. obciążenie [Ω]	300

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy wibracji [g]	-150...150
Zakres częstotliwości [Hz]	1...10000
Zasada pomiaru	pojemnościowy
Czułość [μA/g]	35,5
Liczba osi pomiaru	1

Dokładność / odchylenie

Odchylenie liniowości	0,2 %
-----------------------	-------



Akcelerometr

VIBRATION SENSOR

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Temperatura składowania	[°C]	-20...80
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	80; (40 °C: 50 % bez kondensacji)
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	20 g / 10 ... 2000 Hz
MTTF	[lata]	2104
Dopuszczenie UL	Ta	80 °C
	Typ obudowy	Type 1
	Zasilanie	Limited Voltage/Current
	Numer UL	E251902
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	114,3
Typ montażu		Śruba montażowa
Materiał		obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Moment dokręcający	[Nm]	5
Mechanische Überlastfestigkeit	[g]	500
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień gięcia do montażu stałego	: min. 4 x średnica kabla
	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	: min. 15 x średnica kabla
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Śruba montażowa: 1 x M5 x 20, Torx 15
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 3 m, PUR, Ø 4 mm, ekranowany; Maks. długość przewodu: 250 m; przewód przymocowany do obudowy; 4 x 0,14 mm²		
niebieski	GND	
czarny	test	
brązowy	L+	
biały	Out	
ekran	ekran	