




Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC508A + E7000A
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



- 1 etiqueta para marcação
- 2 adaptador de fixação de infravermelhos



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	50
Corrente máx. de carga total	[A]	2
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 4
Saídas		
Conceção elétrica		AS-i
Quantidade de saídas digitais		4
Circuito		PNP
Intervalo de tensão DC	[V]	15...30; (para PELV)
Corrente máx. de carga por saída	[mA]	1000; (categoria de uso DC-13 (controlo de eletroímans): 20 W (IEC 60947-5-1))
Resistente a curto-circuito		sim
Separado eletricamente		sim
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...40



Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Proteção	IP 67
----------	-------

Testes/aprovações

Marcação ATEX	II 3G EEx nA II T6 X
	II 3D T60 °C IP 67 X
CEM	EN 50295

Classificação AS-i

Versão do AS-i	2.1				
Endereçamento do AS-i	endereço possível por infravermelhos				
Modo de endereçamento estendido	não				
Perfil AS-i	S-8.0.E				
Configuração I/O do AS-i	[hex]	8			
Código de ID do AS-i	[hex]	0.E			
Certificado AS-i pendente	sim				
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	soquete	O-1	O-2	O-3	O-4
	pino	4	4	4	4

Dados mecânicos

Tipo de montagem	interface AS-i para bases FC-E
Materiais	PBT

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	LED, verde
	erro	LED, vermelho
	função	LED, amarelo

Acessórios

Itens fornecidos	AC5003
------------------	--------

Notas

Notas	Utilize conectores M12 com porcas sextavadas, torque de aperto 0,8 Nm.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK-E:

Conexão: M12; codificação: A

