




SPS interface AS

CONTR 1MSTR 1RS232C

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC1333

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação	
Aplicação	mini-comando para pré-processamento de sinal
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	22...30 DC; (24 DC ; para PELV)
Isolamento nominal [V]	500
Consumo máx. de potência [VA]	10
Separação galvanizada	sim
Saídas	
Conceção elétrica	AS-i
Interfaces	
Interface de comunicação	RS232
RS232	
Quantidade de interfaces R232	1
Taxa de transmissão	4800...62400 Baud
Tipo de conector	SUB-D
Tipo de utilização	programação
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	0...60



SPS interface AS

CONTR 1MSTR 1RS232C

Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...70
Humidade relativa máx. do ar	[%]	95
Proteção		IP 20

Testes/aprovações

Resistência a vibrações/ impactos	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
--------------------------------------	---------------------------------

Classificação AS-i

Perfil mestre AS-i	M1
Certificado AS-i	22502

Dados mecânicos

Invólucro	invólucro para montagem em calha DIN
Materiais	alumínio

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	função	2 x LED, vermelho
		2 x LED, verde
		2 x LED, amarelo

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

terminais de parafuso: 5 x

Conexão

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE