




AS-Interface DeviceNet Gateway com CLP

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC1318

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação		
Aplicação	utilização como mini-comando e gateway	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	22...30 DC; (24 DC ; para PELV)
Isolamento nominal	[V]	500
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	80
Consumo máx. de potência	[VA]	10
Separação galvanizada		sim
Saídas		
Conceção elétrica	AS-i	
Interfaces		
Interface de comunicação	RS232	
RS232		
Quantidade de interfaces R232	1	
Taxa de transmissão	4800...62400 Baud	
Tipo de conector	SUB-D	



AS-Interface DeviceNet Gateway com CLP

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Tipo de utilização		programação	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]	0...60	
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...70	
Humidade relativa máx. do ar	[%]	95	
Proteção		IP 20	
Classificação AS-i			
Perfil mestre AS-i		M1	
Certificado AS-i		22504	
Dados mecânicos			
Invólucro		invólucro para montagem em calha DIN	
Materiais		alumínio	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		controle de função	2 x LED, vermelho
			2 x LED, verde
			2 x LED, amarelo
Notas			
Quantidade da embalagem		1 peças	
conexão elétrica			
terminais de parafuso: 5 x			
Conexão			

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE