


Czujnik indukcyjny

IFA2004-ARKG/20M/PVC/INOX

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	4
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M12 x 1

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...55 DC
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	5,6
Minimalny prąd obciążenia [mA]	4
Maks. prąd upływu [mA]	0,6
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	400
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1500
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak



Czujnik indukcyjny

IFA2004-ARKG/20M/PVC/INOX

Typ zabezpieczenia przed zwarciem		impulsowe		
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak		
Strefa działania				
Strefa działania	[mm]	4		
Realny zasięg działania Sr	[mm]	4 ± 10 %		
Gwarantowany zasięg działania	[mm]	0...3,25		
Dokładność / odchylenie				
Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2		
Histeresa	[% z Sr]	1...15		
Dryft punktu przełączania	[% z Sr]	-10...10		
Warunki pracy				
Temperatura otoczenia		[°C]		-25...80
Ochrona				IP 67
Testy / dopuszczenia				
EMC		EN 60947-5-2		klasa B
		EN 55011		
Dane mechaniczne				
Obudowa		Obudowa gwintowana		
Montaż		montaż niezabudowany		
Wymiary	[mm]	M12 x 1		
Opis gwintu		M12 x 1		
Materiał		PBT; stal nierdzewna (1.4404 / 316L)		
Wyświetlacze / elementy robocze				
Wyświetlacz		Stan wyjścia		1 x LED, kolor żółty
Uwagi				
Sztuk w opakowaniu		1 szt.		





Czujnik indukcyjny

IFA2004-ARKG/20M/PVC/INOX

Połączenie elektryczne

Przewód: 20 m, PVC

Podłączenie



BN = Kolory żył :
BU = brązowy
 niebieski