


Artigo não mais disponível - registro de arquivo

**Aplicação**

Aplicação

controle descentralizado

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	24 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Isolamento nominal	[V]	500
Consumo de corrente	[mA]	< 500
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	10
Consumo máx. de potência	[VA]	10
Número de mestres AS-i		1
Separação galvanizada		sim

Interfaces

Interface de comunicação

RS232

RS232

Quantidade de interfaces R232

1

Taxa de transmissão

9600...115200 Baud

Tipo de conector

RJ11



SPS interface AS

ControllerE 1Mstr 1RS232C

Tipo de utilização		programação	
Nota sobre as interfaces		separado galvanicamente	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]	0...60	
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...70	
Humidade relativa máx. do ar	[%]	95	
Proteção		IP 20	
Classificação AS-i			
Versão do AS-i		2.1	
Perfil mestre AS-i		M3	
Certificado AS-i		61101	
Dados mecânicos			
Peso	[g]	507,2	
Invólucro		invólucro para montagem em calha DIN	
Dimensões	[mm]	86 x 131 x 107	
Materiais		alumínio; chapa de aço galvanizado	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador	função	1 x LED, vermelho	
		2 x LED, verde	
		2 x LED, amarelo	
		visualizador LCD totalmente gráfico	
Notas			
Quantidade da embalagem		1 peças	
conexão elétrica			
Conexão			

