


Kamera Ethernetowa do maszyn mobilnych

O2MXOOKG/E3/GM/180



Cechy produktu

Kąt widzenia	[°]	180 x 130
--------------	-----	-----------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	9...30 DC
Moc pobierana	[W]	2
Zabezpieczenie nadnapięciowe		tak; (do 80 VDC)
Czujnik obrazu		wysokiej rozdzielczości CMOS 1/3" z migawką szczelinową, 1280H x 960V

Wyjścia

Wyjście wideo	PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps
---------------	---

Strefa działania

Kąt widzenia	[°]	180 x 130
--------------	-----	-----------

Interfejsy

Liczba interfejsów Ethernet	1
Protokół	DHCPv4; static IPv4



Kamera Ethernetowa do maszyn mobilnych

O2MXOOKG/E3/GM/180

Uwaga n/t protokołu		RTP (MJPEG RFC2435 and h.264 RFC6184) over UDP
		ISO17215-2014
		IEEE1722 (AVB)
		ARP

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Temperatura składowania	[°C]	40...125
Ochrona		IP 67; IP 69K
Chemikalia	DIN12116	klasa kwasoodporności 2-3

Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 61000-6-4	środowiska przemysłowe
	DIN EN 61000-6-2	środowiska przemysłowe
Próba natrysku solanki	IEC 60068-2-52	

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	328,65
Minimalny promień zgięcia	[mm]	50; (Przewód)
Materiał	obudowa: aluminium anodowany (czarny); soczewka: szkło pławione chemicznie hartowane	

Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne - Ethernet

Konektor: 1 x M12; kodowanie: D



1 TD +
2 RD +
3 TD -
4 RD -

Połączenie elektryczne - Zasilanie

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



1 Power
2 NC
3 0 V
4 NC