




AS-Interface Modbus/TCP Gateway com CLP

ControllerE 2Mstr EN RS232

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Aplicação	controle descentralizado; gateway EtherNet/IP; servidor web
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	24 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA]	< 700
Consumo máx. de corrente do AS-i [mA]	10
Consumo máx. de potência [VA]	10
Número de mestres AS-i	2
Interfaces	
Interface de comunicação	RS232; Ethernet
Ethernet	
Taxa de transmissão	10; 100
Protocolo	Modbus TCP; TCP/IP
Tipo de utilização	transmissão de dados
RS232	
Quantidade de interfaces R232	1



AS-Interface Modbus/TCP Gateway com CLP

ControllerE 2Mstr EN RS232

Taxa de transmissão	9600...115200 Baud
Tipo de conector	RJ11
Tipo de utilização	programação
Nota sobre as interfaces	separado galvanicamente

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	0...60
Temperatura de armazenamento [°C]	-20...70
Humidade relativa máx. do ar [%]	95
Proteção	IP 20

Classificação AS-i

Versão do AS-i	2.1
Perfil mestre AS-i	M3
Certificado AS-i	61110

Dados mecânicos

Invólucro	invólucro para montagem em calha DIN
Materiais	alumínio; chapa de aço galvanizado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	função	4 x LED, vermelho
		5 x LED, verde
		3 x LED, amarelo
		visualizador LCD totalmente gráfico

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Conexão

