




Linkowe wyłączniki bezpieczeństwa

Rope Switch DH LED 110V AC



| Dane elektryczne              |                                                                                                                          |                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Napięcie zasilania            | [V]                                                                                                                      | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
| Napięcie znamionowe izolacji  | [V]                                                                                                                      | 500                             |
| Wyjścia                       |                                                                                                                          |                                 |
| Wykonanie elektryczne         | styk zatrzaskowy; maks. napięcie przełączane: 240 V; obciążalność prądowa: 720 VA; prąd zabezpieczenia termicznego: 10 A |                                 |
| Funkcja wyjścia               | styk dodatkowy                                                                                                           | 2 x NO                          |
|                               | styk bezpieczeństwa                                                                                                      | 4 x NC                          |
| Minimalny prąd obciążenia     | [mA]                                                                                                                     | 5; (5 V DC)                     |
| Obciążalność styku            | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (obciążenie indukcyjne)                                               |                                 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | nie                                                                                                                      |                                 |
| Warunki pracy                 |                                                                                                                          |                                 |
| Temperatura otoczenia         | [°C]                                                                                                                     | -25...80                        |
| Ochrona                       | IP 67                                                                                                                    |                                 |
| Testy / dopuszczenia          |                                                                                                                          |                                 |
| Odporność na wstrząsy         |                                                                                                                          | 15 g / 11 ms                    |
| Odporność na wibracje         |                                                                                                                          | 10-500 Hz                       |



## Linkowe wyłączniki bezpieczeństwa

Rope Switch DH LED 110V AC

| Dane mechaniczne                |                                                                                    |                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Waga                            | [g]                                                                                | 1527,5                       |
| Materiał                        | obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo kolor żółty; styk przełączający: srebrzony |                              |
| Informacja o czasie użytkowania | Ilość cykli przełączania (mechanicznych):                                          | > 1.000.000                  |
| Pozycja montażu                 | dowolna                                                                            |                              |
| Długość linki                   | 125 m; (na stronę)                                                                 |                              |
| Siła aktywująca                 | [N]                                                                                | < 125; (siła naciągu: 130 N) |
| Wyświetlacze / elementy robocze |                                                                                    |                              |
| Wyświetlacz                     | działanie                                                                          | LED, kolor zielony           |
|                                 | Błąd                                                                               | LED, kolor czerwony miga     |
| Połączenie elektryczne          |                                                                                    |                              |
| Wymagana ochrona                | 10 A; szybkiego działania                                                          |                              |
| Uwagi                           |                                                                                    |                              |
| Uwagi                           | Informacje na temat instalacji i funkcjonowaniu zawarto w instrukcjach obsługi.    |                              |
| Sztuk w opakowaniu              | 1 szt.                                                                             |                              |
| Połączenie elektryczne          |                                                                                    |                              |
| zaciski: ...2,5 mm²             |                                                                                    |                              |
| Podłączenie                     |                                                                                    |                              |

