


## Zestaw startowy mastera IO-Link - MVQ101 - Czujnik pozycji dla siłowników ćwierć-obrotowych

MVQ STARTER KIT IO-LINK

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł może zostać zamówiony tylko raz przez jednego klienta



### Dane mechaniczne

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| Waga | [g] | 950 |
|------|-----|-----|

### Akcesoria

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dostarczane elementy | Czujnik do pozycjonowania für Schwenkantriebe, IO-Link, MVQ101 |
|                      | Master IO-Link StandardLine, PROFINET, AL1100                  |
|                      | Zasilacz, 230 V / 24 V (M12), E80121                           |
|                      | Kabel Ethernet M12 - RJ45; 0,5 m, E12490                       |
|                      | Przewód łączeniowy M12 - M12; 0,6 m, EVC041                    |
|                      | Oprogramowanie do parametryzacji, LR DEVICE (USB), QA0011      |

### Uwagi

|                    |                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi              | W celu uzyskania dalszych informacji, proszę odnieść się do kart katalogowych i instrukcji montażu dla urządzeń wymienionych powyżej. |
| Uwagi              | Artykuł może zostać zamówiony tylko raz przez jednego klienta                                                                         |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt.                                                                                                                                |