

AC2450




Módulo CompactLine AS-Interface

CompactModule/2x2DI/M12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2457

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



- 1 alimentação de tensão AS-i
2 mola de aterramento



Aplicação

Aplicação

Montagem em campo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 242

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 4
---------------------------------	------------------------------------

Entradas

Quantidade de entradas digitais	4; (2 x 2)
Circuito de entrada das entradas digitais	PNP
Alimentação do sensor das entradas	AS-i
Tensão de alimentação	[V] 20...30
Corrente máx. total nominal das entradas	[mA] 200
Corrente de entrada Alta	[mA] > 5



Módulo CompactLine AS-Interface

CompactModule/2x2DI/M12

Corrente de entrada Baixa [mA]	< 1,5
Nível de comutação elevado [V]	> 10
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos	sim

Saídas

Conceção elétrica	AS-i
-------------------	------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 50295
-----	----------

Classificação AS-i

Perfil AS-i	S-0.1				
Configuração I/O do AS-i [hex]	0				
Código de ID do AS-i [hex]	1				
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	soquete	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	pino	4	2	4	2

Dados mecânicos

Tipo de montagem	Cabos planos do AS-i diretamente ligados
Materiais	PUR

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	LED, verde
	função	LED, amarelo

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Conexão: M12; codificação: A

