




Módulo CompactLine AS-Interface

CompactM12 4 SB V4A



Aplicação		
Aplicação		Montagem em campo
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	2000
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Alimentação de tensão adicional	[V]	20...30 DC; (AUX)
Consumo de corrente máximo por meio de abastecimento adicional	[mA]	2000; (AUX)
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...80
Humidade relativa máx. do ar	[%]	90; (sem condensação)



Módulo CompactLine AS-Interface

CompactM12 4 SB V4A

Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000
Proteção	IP 67; (ao utilizar o cabo plano E7400x / E7401x)

Testes/aprovações

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
Aprovação UL	tensão de alimentação	Class 2

Dados mecânicos

Peso [g]	272
Tipo de montagem	Cabos planos do AS-i diretamente ligados
Dimensões [mm]	118,2 x 60 x 27
Materiais	PA 6.6; soquete: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); conector de rosca na parte inferior : 1.4404 (aço inoxidável / 316L); O-ring: EPDM; Contatos vampiro: CuSn6 níquelado e estanhado; parafusos 1.4578 (aço inoxidável / 316Cu)

Conexão elétrica

Conexão do módulo	Cabo plano
-------------------	------------

Acessórios


Acessórios (opcional)	Bucha de aço inoxidável, para montagem em caso de forte carga mecânica, E70402
-----------------------	--

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Conexão: M12; codificação: A



1	AS-i +
2	tensão externa -
3	AS-i -
4	tensão externa +
5	condutor de proteção (FE)