




Módulo de segurança ClassicLine AS-Interface

ClassicL45 2SI 1DO M12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC505S

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	60
Classe de proteção		III
Watchdog integrado		sim
Entradas		
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP/NPN
Alimentação do sensor das entradas		AS-i
Saídas		
Conceção elétrica		AS-i
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...65
Proteção		IP 65; (em conjunto com a parte inferior do cabo plano e com o cabo plano do AS-i)
Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-6-3	
	EN 62061	Anexo E
Classificação de segurança		
Cumpre os requisitos		ISO 13849-1: 2015 categoria 3 / 4 *, PL d / e *)
Vida útil TM (Mission Time)	[h]	175200



Módulo de segurança ClassicLine AS-Interface

ClassicL45 2SI 1DO M12

Classificação AS-i		
Versão do AS-i	2.11; 2.1	
Endereçamento do AS-i	endereçamento possível por infravermelhos	
Modo de endereçamento estendido	não	
Perfil mestre AS-i	M3; M4	
Perfil AS-i	S-7.B.0	
Configuração I/O do AS-i	[hex]	7
Código de ID do AS-i	[hex]	B.0
Certificado AS-i	61901	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	285
Tipo de montagem	interface AS-i para bases FC	
Materiais	PBT	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	LED, verde
	erro	LED, vermelho
	função	LED, amarelo
Acessórios		
Items fornecidos	Base do módulo, AC5000	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK / PG:		
Conexão		
Conexão: M12		
1	soquete I-1/2	
2	alimentação I+	
3	entrada I-1 (p)	
4	alimentação I-	
5	entrada I-2 (n)	
1	não conectado	
2	soquete I-2	
3	entrada I-2 (n)	
4	alimentação I-	
5	não conectado	
1	não conectado	
2	não conectado	
3	não conectado	
4	não conectado	
5	não conectado	