

AC1004




SPS interface AS

CONTR 2MSTR 1RS232C

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC1334

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação	
Aplicação	mini-comando para pré-processamento de sinal
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento	[V] 22...30 DC; (24 DC ; para PELV)
Isolamento nominal	[V] 500
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA] 80
Consumo máx. de potência	[VA] 10
Separação galvanizada	sim
Saídas	
Conceção elétrica	AS-i
Interfaces	
Interface de comunicação	RS232
RS232	
Quantidade de interfaces R232	1
Taxa de transmissão	4800...62400 Baud
Tipo de conector	SUB-D
Tipo de utilização	programação



SPS interface AS

CONTR 2MSTR 1RS232C

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...70
Humidade relativa máx. do ar	[%]	95
Proteção		IP 20
Testes/aprovações		
Resistência a vibrações/ impactos		< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
Classificação AS-i		
Perfil mestre AS-i		M1
Certificado AS-i		22502
Dados mecânicos		
Invólucro		invólucro para montagem em calha DIN
Materiais		alumínio
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	controle de função	2 x LED, vermelho
		2 x LED, verde
		2 x LED, amarelo
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
terminais de parafuso: 7 x		
Conexão		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE