




PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface com CLP

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC1027
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

Unidades de reposição para os sistemas Krones devem ser obtidos diretamente na empresa Krones.
Este dispositivo não é diretamente compatível.



Aplicação		
Aplicação	utilização como mini-comando e gateway	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	22...30 DC; (24 DC ; para PELV)
Isolamento nominal	[V]	500
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	80
Consumo máx. de potência	[VA]	10
Separação galvanizada		sim
Saídas		
Conceção elétrica	AS-i	
Interfaces		
Interface de comunicação	RS232	
RS232		
Quantidade de interfaces R232	1	
Taxa de transmissão	4800...62400 Baud	



PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface com CLP

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

Tipo de conector	SUB-D	
Tipo de utilização	programação	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...70
Humidade relativa máx. do ar	[%]	95
Proteção		IP 20
Classificação AS-i		
Perfil mestre AS-i		M1
Certificado AS-i		22501
Dados mecânicos		
Invólucro	invólucro para montagem em calha DIN	
Materiais	alumínio	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	controle de função	2 x LED, vermelho
		2 x LED, verde
		2 x LED, amarelo
Notas		
Notas	Unidades de reposição para os sistemas Krones devem ser obtidos diretamente na empresa Krones.	
	Este dispositivo não é diretamente compatível.	
Notas	Unidades de reposição para os sistemas Krones devem ser obtidos diretamente na empresa Krones.; Este dispositivo não é diretamente compatível.	
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
terminais de parafuso: 5 x		
Conexão		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE