


CompactM8 4DI



-25...60



Módulo CompactLine AS-Interface

CompactM8 4DI

Temperatura de armazenamento [°C]	-25...60
Humidade relativa máx. do ar [%]	90; (sem condensação)
Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000
Proteção	IP 65; IP 67; IP 68

Testes/aprovações

CEM	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF [anos]	256	
Aprovação UL	tensão de alimentação	Class 2

Classificação AS-i

Versão do AS-i	2.11; 3.0					
Modo de endereçamento estendido	sim					
Perfil mestre AS-i	M2; M3; M4					
Perfil AS-i	S-0.A.E					
Configuração I/O do AS-i	[hex]	0				
Código de ID do AS-i	[hex]	A.E				
Certificado AS-i	100801					
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3	
	entrada	I-1	I-2	I-3	I-4	
Bits de parâmetro	bit de parâmetro	Designação				
	P0	não utilizado				
	P1	indicação dos erro dos periféricos	: 1	ativada	/ 0	desativada
	P2	não utilizado				
	P3	não utilizado				

Dados mecânicos

Peso [g]	110,5
Tipo de montagem	montagem em parede traseira
Dimensões [mm]	90,5 x 30 x 23,5
Materiais	PBT

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	LED, amarelo I1...I4
	em funcionamento	LED, verde AS-i
	erro	LED, vermelho

Conexão elétrica

Conexão do módulo	M12
-------------------	-----

Acessórios

Items fornecidos	plaquetas de etiquetagem
	Tampas de proteção: 2



Módulo CompactLine AS-Interface

CompactM8 4DI

Acessórios (opcional)

tampa de proteção: M8, E73005

conector para ligação descentralizada de cabo plano: 1 m, cabo redondo, E70583

conector para ligação descentralizada de cabo plano: M12, E70096

Adaptador de suporte para trilhos:, E73006

Notas

Notas

Não ligue nenhum dos pontos seguintes a um potencial externo:

I-, I+, I1, I2, I3, I4


As conexões electricamente ligadas ao cabo AS-i.

Quantidade da embalagem

1 peças

conexão elétrica - AS-i


Conexão: 1 x M12; codificação: A



1 AS-i +
3 AS-i -

conexão elétrica - Entradas

Conexão: 4 x M8; codificação: A



Entradas
1 Alimentação do sensor L+
3 Alimentação do sensor L-
4 entrada de dados