




SPS interface AS

Contr 1MSTR 1RS485

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 interface em série RS485



Aplicação	
Aplicação	mini-comando para pré-processamento de sinal
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento	[V] 22...30 DC; (24 DC ; para PELV)
Isolamento nominal	[V] 500
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA] 80
Consumo máx. de potência	[VA] 10
Separação galvanizada	sim
Saídas	
Conceção elétrica	AS-i
Interfaces	
RS232	
Taxa de transmissão	4800...62400 Baud
Tipo de conector	SUB-D
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente	[°C] 0...60
Temperatura de armazenamento	[°C] -20...70
Humidade relativa máx. do ar	[%] 95
Proteção	IP 20



SPS interface AS

Contr 1MSTR 1RS485

Testes/aprovações		
Resistência a vibrações/ impactos	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
Classificação AS-i		
Perfil mestre AS-i	M1	
Certificado AS-i	22503	
Dados mecânicos		
Invólucro	invólucro para montagem em calha DIN	
Materiais	alumínio	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	controle de função	2 x LED, vermelho
		2 x LED, verde
		2 x LED, amarelo
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
terminais de parafuso: 5 x		
Conexão		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE