




Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC5215
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



- 1 etiqueta para marcação
- 2 adaptador de fixação de infravermelhos



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	240
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 4
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		4; (2 x 2)
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação do sensor das entradas		AS-i
Tensão de alimentação	[V]	18...30; (através de cabo plano)
Corrente máx. total nominal das entradas	[mA]	200
Corrente de entrada Alta	[mA]	6...10
Corrente de entrada Baixa	[mA]	0...2
Nível de comutação elevado	[V]	> 11



Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos		sim				
Saídas						
Conceção elétrica		AS-i				
Condições de funcionamento						
Temperatura ambiente [°C]		-25...70				
Proteção		IP 67				
Testes/aprovações						
CEM		EN 50295				
Classificação AS-i						
Versão do AS-i		2.1				
Endereçamento do AS-i		endereçamento possível por infravermelhos				
Modo de endereçamento estendido		não				
Perfil AS-i		S-0.1.E				
Configuração I/O do AS-i [hex]		0				
Código de ID do AS-i [hex]		1.E				
Atribuição dos bits de dados		bit de dados	D0	D1	D2	D3
		entrada	1	2	3	4
		soquete	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		pino	4	2	4	2
Dados mecânicos						
Peso [g]		112,4				
Tipo de montagem		interface AS-i para bases FC				
Materiais		PBT				
Visualizadores/elementos de funcionamento						
Visualizador		em funcionamento		LED, verde		
		erro		LED, vermelho		
		função		LED, amarelo		
Acessórios						
Acessórios (opcional)		Base do módulo				
Notas						
Notas		Não ligue nenhum dos pontos seguintes a um potencial externo:				
		I-, I+, I-1/2, I-3/4				
		As conexões electricamente ligadas ao cabo AS-i.				
Quantidade da embalagem		1 peças				




Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

conexão elétrica

pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK / PG:

Conexão: M12; codificação: A



	Entradas
	soquete I-1/2
1	Alimentação do sensor L+
2	entrada de dados 2
3	Alimentação do sensor L-
4	entrada de dados 1
5	não conectado
	soquete I-3/4
1	Alimentação do sensor L+
2	entrada de dados 4
3	Alimentação do sensor L-
4	entrada de dados 3
5	não conectado