




SPS interface AS

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Aplicação	controle descentralizado
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	24 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Isolamento nominal [V]	500
Consumo de corrente [mA]	< 500
Consumo máx. de corrente do AS-i [mA]	10
Consumo máx. de potência [VA]	10
Número de mestres AS-i	2
Separação galvanizada	sim
Interfaces	
Interface de comunicação	RS232
RS232	
Quantidade de interfaces R232	1
Taxa de transmissão	9600...115200 Baud
Tipo de conector	RJ11



SPS interface AS

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Tipo de utilização		programação	
Nota sobre as interfaces		separado galvanicamente	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]	0...60	
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...70	
Humidade relativa máx. do ar	[%]	95	
Proteção		IP 20	
Classificação AS-i			
Versão do AS-i		2.1	
Perfil mestre AS-i		M3	
Certificado AS-i		61102	
Dados mecânicos			
Peso	[g]	517,4	
Invólucro		invólucro para montagem em calha DIN	
Dimensões	[mm]	86 x 131 x 107	
Materiais		alumínio; chapa de aço galvanizado	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador	função	2 x LED, vermelho	
		3 x LED, verde	
		3 x LED, amarelo	
		visualizador LCD totalmente gráfico	
Notas			
Quantidade da embalagem		1 peças	
conexão elétrica			
Conexão			

