




PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Aplicação	utilização como PROFIBUS DP-gateway com 1 mestre AS-i
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	24 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Isolamento nominal [V]	500
Consumo de corrente [mA]	< 400
Consumo máx. de corrente do AS-i [mA]	10
Consumo máx. de potência [VA]	10
Número de mestres AS-i	1
Separação galvanizada	sim
Interfaces	
Interface de comunicação	PROFIBUS
PROFIBUS	
Standard de transmissão	EN 50170
Taxa de transmissão	12 MBaud
Protocolo	Profibus DP
Tipo de utilização	transmissão de dados
Nota sobre as interfaces	função de diagnóstico



PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...70
Humidade relativa máx. do ar	[%]	95
Proteção		IP 20
Classificação AS-i		
Versão do AS-i		2.1
Perfil mestre AS-i		M3
Certificado AS-i		61105
Dados mecânicos		
Peso	[g]	545,6
Invólucro		invólucro para montagem em calha DIN
Materiais		alumínio; chapa de aço galvanizado
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	função	2 x LED, vermelho
		2 x LED, verde
		1 x LED, amarelo
		visualizador LCD totalmente gráfico
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Conexão		

