




PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface com CLP

ControllerE 2Mstr DP RS232

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Aplicação	controle descentralizado; Gateway PROFIBUS DP	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	24 DC
Isolamento nominal	[V]	500
Consumo de corrente	[mA]	< 500
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	10
Consumo máx. de potência	[VA]	10
Número de mestres AS-i		2
Separação galvanizada		sim
Interfaces		
Interface de comunicação	RS232; PROFIBUS	
PROFIBUS		
Standard de transmissão	EN 50170	



PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface com CLP

ControllerE 2Mstr DP RS232

Taxa de transmissão	12 MBaud
Protocolo	Profibus DP
Tipo de utilização	transmissão de dados
Nota sobre as interfaces	função de diagnóstico

RS232

Quantidade de interfaces RS232	1
Taxa de transmissão	9600...115200 Baud
Tipo de conector	RJ11
Tipo de utilização	programação
Nota sobre as interfaces	separado galvanicamente

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	0...60
Temperatura de armazenamento [°C]	-20...70
Humidade relativa máx. do ar [%]	95
Proteção	IP 20

Classificação AS-i

Versão do AS-i	2.1
Perfil mestre AS-i	M3

Dados mecânicos

Invólucro	invólucro para montagem em calha DIN
Dimensões [mm]	86 x 131 x 107
Materiais	alumínio; chapa de aço galvanizado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	função	3 x LED, vermelho
		3 x LED, verde
		3 x LED, amarelo
		visualizador LCD totalmente gráfico

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Conexão

