



Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC5218 ou AC2518
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

1 etiqueta para marcação
2 adaptador de fixação de infravermelhos



Aplicação		
Aplicação		Montagem em campo
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	130...180; (alimentação externa)
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	180; (com alimentação externa: 50 mA)
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Alimentação de tensão adicional	[V]	24 DC
Alimentação de tensão adicional		opcional
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas analógicas: 4
Saídas		
Intervalo de tensão DC	[V]	24; (para PELV)
Quantidade de saídas analógicas		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Corrente da saída analógica	[mA]	0...20
Carga máx.	[Ω]	600
Resistente a curto-circuito		sim
Resolução da saída analógica		16 (1 bit = 1 μA)



Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Alimentação dos atuadores para as saídas	AS-i / AUX
--	------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	0...70
Temperatura de armazenamento [°C]	-20...85
Proteção	IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

Classificação AS-i

Endereçamento do AS-i	tomada de endereçamento; endereçamento possível por infravermelhos
Perfil AS-i	S-7.3.6
Configuração I/O do AS-i [hex]	7
Código de ID do AS-i [hex]	3.6

Dados mecânicos

Peso [g]	226
Tipo de montagem	módulos AS-i para bases FC-/FC-E
Materiais	PBT; Vedação: FKM; parafusos: aço inoxidável

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	LED, verde Tensão AS-i / 24 V AUX
	erro	LED, vermelho
	função	LED, amarelo Canais AO1...AO4

Acessórios


Acessórios (opcional)	Base do módulo
-----------------------	----------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Conexão: M12; codificação: A



1	AO+ saída analógica
2	n.c.
3	AO- saída analógica 0V
4	n.c.
5	terra funcional