


Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DO T ST

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente [mA]	< 80
Corrente máx. de carga total [A]	4

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 4
---------------------------------	----------------------------------

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Quantidade de saídas digitais	4
Circuito	PNP
Intervalo de tensão DC [V]	10...30; (para PELV)
Corrente máx. de carga por saída [mA]	1000
Resistente a curto-circuito	sim
Separado eletricamente	sim

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 20

Testes/aprovações

CEM	EN 50295
-----	----------

Classificação AS-i

Perfil AS-i	S-8.0
-------------	-------



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DO T ST

Configuração I/O do AS-i	[hex]	8
Código de ID do AS-i	[hex]	0
Certificado AS-i		01601

Dados mecânicos

Tipo de montagem	montagem segundo as normas DIN e o painel; módulo interconectável
Materiais	PA; PVC

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	LED, amarelo
	em funcionamento	LED, verde
	curto-circuito	LED, vermelho


Notas

Notas	Não ligue nenhum dos pontos seguintes a um potencial externo:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	As conexões electricamente ligadas ao cabo AS-i.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

terminais de parafuso:

Conexão



A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	alimentação de atuadores +24V
E-	alimentação de atuadores 0V
O1...O4	saída de comutação atuador 1...4