




Módulo universal AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT



1 etiqueta para marcação



Aplicação	
Aplicação	Montagem em campo
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i [mA]	200
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 4
Entradas	
Quantidade de entradas digitais	4
Circuito de entrada das entradas digitais	PNP
Alimentação do sensor das entradas	AS-i
Tensão de alimentação [V]	20...30
Corrente máx. total nominal das entradas [mA]	160
Corrente de entrada Alta [mA]	> 5
Corrente de entrada Baixa [mA]	< 3
Nível de comutação elevado [V]	> 10
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos	sim



Módulo universal AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT

Condições de funcionamento						
Temperatura ambiente		[°C]	-25...60			
Proteção			IP 65			
Testes/aprovações						
CEM		EN 50295				
Classificação AS-i						
Perfil mestre AS-i		M2; M3; M4				
Perfil AS-i		S-0.0.F				
Configuração I/O do AS-i		[hex]	0			
Código de ID do AS-i		[hex]	0.F			
Atribuição dos bits de dados		bit de dados	D0	D1	D2	D3
		atribuição	I-1	I-2	I-3	I-4
Dados mecânicos						
Peso		[g]	182			
Tipo de montagem		interface AS-i para FC e partes inferiores do SC				
Materiais		PA 6-GF30; 1.4305 (aço inoxidável / 303)				
Visualizadores/elementos de funcionamento						
Visualizador		em funcionamento		LED, verde		
		erro		LED, vermelho		
		função		LED, amarelo		
Conexão elétrica						
Conexão do módulo		Cabo plano				
Notas						
Quantidade da embalagem		1 peças				
conexão elétrica						
grampos de gaiola de mola:						
pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK / PG:						